


# Oransal valf

## VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4N-4

Ürün numarası: 1387299

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Pnömatik uyarılı esnek valf
Tetikleme şekli	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	NPT1/2
Nominal çap DN	15
Valf fonksiyonu	2/2 açık, tek durumlu
Akış yönü	çift yönlü
İşletme basıncı	0 ... 4 bar
Proses valfinin nominal basıncı	10
Fark basıncı	2,5 bar
Patlama basıncı	16 bar
Aşırı yük basıncı	7,8 bar
Geriye dönme şekli	Geri dönme esnekliği
Kumanda şekli	Harici kontrollü
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12	G1/8
Pilot basıncı	1 ... 6,5 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-::-]
Maks. viskozite	4.000 mm <sup>2</sup> /s
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Standart nominal debi	12.800 l/min
Açma süresi	250 ms
Kapama süresi	250 ms
Kapama süresi	
b değeri	0,85
C değeri	33,44 l/sbar
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4435
Gövde kapağı için malzeme açıklamaları	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme no. muhafaza kapağı	1.4435
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Malzeme bilgisi, kapama elemanı	NBR
Ürün ağırlığı	440 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4