



Vantuz

VAS-15-1/8-PUR-B

Ürün numarası: 1396087

FESTO

Sızdırmazlık halkası teslimatı kapsamına dahildir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	1,2 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	15 mm
Vantuz hacmi	0,228 cm ³
Effektif emiş çapı	12,4 mm
Bağlantının yönü	üstte
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0,07 MPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	8,5 N
Ürün ağırlığı	11 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	G1/8
Renk	mavi
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	PUR