

Çengelli rakor CRCN-M5-PK-3

Ürün numarası: 13967

FESTO

korozyona dayanıklı, sızdırmazlık halkalı, PAN, PUN, PL, PP, PU plastik hortum için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Nominal genişlik | 2,5 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık halkası |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1,74 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış M5 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 4 mm hortum dış çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, vida sızdırmazlığı | NBR Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |