


Paralel kit EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1

Ürün numarası: 1430735

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|------------------------|
| Büyükük | 60 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Dişli oranı | 1:1 |
| Max. Devir | 6.000 1/min |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kütle atalet momenti | 26,7 kgmm ² |
| Yüksüz itme torku | 0,07 Nm |
| Aktarılabılınir dönüş momenti | 3 Nm |
| Ürün ağırlığı | 1.130 g |
| Arayüz kodu, aktüatör | D40B |
| Arayüz kodu, motor giriş | 42B 42C |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |