


Paralel kit EAMM-U-60-D40-40G-91-S1

Ürün numarası: 1435968

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	60
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	26,7 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,07 Nm
Aktarılablinir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	1.130 g
Arayüz kodu, aktüatör	D40B
Arayüz kodu, motor giriş	40G
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun