


# Kaplin EAMD-25-22-10-10X12

Ürün numarası: 1453860

FESTO

silindirik komponenti, adım veya servo motorun döner hareketini aktarır



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	10 mm
Tutucu çapı 2	10 mm
Büyüklik	25
Nominal uzunluk	22 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabilir dönüş momenti	9 Nm
Ürün ağırlığı	43,7 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun