


Eksenel kit EAMM-A-D40-60H

Ürün numarası: 1454242

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	570 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D40A D40B D40C
Arayüz kodu motor In	60H
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu