

Eksenel kit EAMM-A-N38-60H

Ürün numarası: 1456616

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabilmir dönüş momenti	12,5 Nm
Ürün ağırlığı	460 g
Arayüz kodu, aktüatör	N38
Arayüz kodu, motor giriş	60H
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun