



Ara konum modülü DADM-EP-G6-16

Ürün numarası: 1478121

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	16
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	yataklı motion sırası
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	3 ... 6 bar
Max. Darbe hızı	0,8 m/s
Maks. dönme süresi	150 ms
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Dayama kuvveti	1.100 N
Ürün ağırlığı	340 g
Bağlantı şekli	Geçiş deliği ve merkezleme burcu ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PU
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, kol	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik