



Kompakt silindir DPCS-12-5-SF-P

Ürün numarası: 1497103
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Piston çapı	12 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili
Piston kolu ucu	Dişi diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	No
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Moderate corrosion stress
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,06 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	12,4 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	55,6 N
Hareket eden kütle	9 g
Ürün ağırlığı	32,5 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli dişli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı