


# Kompakt silindir DPCS-100-35-F-P

Ürün numarası: 1499018  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	35 mm
Piston çapı	100 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Çalışma şekli	Çift etkili
Piston kolu ucu	Dişi diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	No
Çalışma basıncı	0,6 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Moderate corrosion stress
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	1,2 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	4.288 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	4.712 N
Hareket eden kütle	553,5 g
Ürün ağırlığı	2.327 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli dişli
Pnömatik bağlantı	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı