


# Programlama kablosu KDI-SB202-BU9

Ürün numarası: 150268

FESTO

Festo, seri standart diyagnostik kablosu, Valf adasından Checkbox a.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	4,5 ... 6,5 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	$\leq 300$ V
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	181 g
Elektriksel bağlantı 1	Düz fiş, M12, 4-pin
Elektriksel bağlantı 2	Düz fiş, Sub-D, 9-pin
Kablo yapısı	4x0,14
Kablo uzunluğu	5 m
Bağlantı şekli	Klips Bağlantı somunu ile
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Altın yaldızlı