


# Yataklama ünitesi FENG-40-400-KF

Ürün numarası: 150291

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Strok	400 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	1000 N
Maks. kuvvet Fy statik	1260 N
Maks. kuvvet Fz	1000 N
Maks. kuvvet Fz statik	1260 N
Maks. moment Mx	44 Nm
Maks. moment Mx statik	55 Nm
Maks. moment My	52 Nm
Maks. moment My statik	65 Nm
Maks. moment Mz	52 Nm
Maks. moment Mz statik	65 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
Ürün ağırlığı	3650 Gram
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize