


Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SIEN-4B-NS-K-L

Ürün numarası: 150360

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Nominal anahtarlama mesafesi	0.8 mm
Garantili anahtarlama mesafesi	0.64 mm
Azaltma faktörleri	Alüminyum = 0,4 Paslanmaz çelik parça 18/8 = 0,7 Bakır = 0,3 Messing = 0,4 Çelik parça 37 = 1,0
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.04 mm
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Maks. anahtarlama frekansı	3000 hz
Maks. anahtarlama frekansı DC	3000 hz
Maks. çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşüşü	2 V
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Boşta çalışma akımı	10 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	3 damarlı Kablo
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Boyut	4 mm
Montaj türü	sıkıştırılmış aynı hizada
Ürün ağırlığı	48 Gram
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik

Özellik	Değer
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ek sensör bilgilerinin seçimi	standart anahtarlama mesafesi ile
Elektrik çıkışı	NPN
Sensör modeli seçimi	Standart