


Pozisyon sensörü SIEN-4B-PO-K-L

Ürün numarası: 150366

FESTO

endüktif, normal anahtarlama mesafeli.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|---|
| Uygun olduğu standart | EN 60947-5-2 |
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Nominal anahtarlama mesafesi | 0,8 mm |
| Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi | 0,64 mm |
| Redüksiyon faktörleri | Alüminyum = 0,4 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,7 Bakır = 0,3 Pirinç = 0,4 Çelik St 37 = 1,0 |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 70 °C |
| Tekrarlama doğruluğu | 0,04 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde kapalı kontakt |
| Max. Anahtarlama frekansı | 3.000 Hz |
| Maksimum anahtarlama frekansı DC | 3.000 Hz |
| Max. Çıkış akımı | 200 mA |
| Gerilim düşmesi | 2 V |
| Kısa devre korumalı | Darbeli |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 ... 30 V |
| Geriya kalan dalgalanma | 10 % |
| Boşta çalışma akımı | ≤ 10 mA |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı | 3-damarlı Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Malzeme, kablo kılıfı | TPE-U(PUR) |
| Büyükklük | 4 mm |
| Bağlantı şekli | sıkıştırılmış |
| Montaj şekli | bir hizada |
| Ürün ağırlığı | 48 g |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |