



Pozisyon sensörü SIEN-4B-PO-S-L

Ürün numarası: 150367

FESTO

endüktif, normal anahtarlama mesafeli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Nominal anahtarlama mesafesi	0,8 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	0,64 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 0,4 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,7 Bakır = 0,3 Pirinç = 0,4 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,04 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt
Max. Anahtarlama frekansı	3.000 Hz
Maksimum anahtarlama frekansı DC	3.000 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	2 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriya kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	≤ 10 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-pinli M8x1 Erkek soket
Büyükklük	4 mm
Bağlantı şekli	sıkıştırılmış
Montaj şekli	bir hizada
Ürün ağırlığı	9 g
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L