


Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SIEN-M5B-NO-S-L

Ürün numarası: 150373

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Nominal anahtarlama mesafesi	0.8 mm
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Sabit koşullar altında tekraralama hassasiyeti	0,01 mm
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde kapalı kontak
Maks. anahtarlama frekansı	5000 hz
Maks. çıkış akımı	200 mA
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu M8x1 Soket
Boyut	M5x0,5
Montaj türü	kilit somunu ile aynı hizada
Sıkma torku	1.5 Nm
Ürün ağırlığı	4.3 Gram
Gövde malzemesi	PA yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Koruma türü	IP67
Aşırı gerilim direnci	1 kV
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlenme derecesi	3
Ek sensör bilgilerinin seçimi	standart anahtarlama mesafesi ile

Özellik	Değer
Elektrik çıkışı	NPN
Sensör modeli seçimi	Standart