



Kartuş silindir EGZ-16-5

Ürün numarası: 15039

FESTO

Silindir gövdesi boydan boya erkek dişli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Piston çapı	16 mm
Yastıklama	Yastıklama yok
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	No
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet	109 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	109 N
Bağlantı şekli	erkek dişli Kontra somunlu Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, kapak	POM
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışimli çelik