



Pozisyon sensörü SIEN-M18B-PO-S-L

Ürün numarası: 150423

FESTO

endüktif, normal anahtarlama mesafeli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Nominal anahtarlama mesafesi	5 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	4,05 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 0,4 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,8 Bakır = 0,4 Pirinç = 0,5 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,25 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt
Histeresis	≤ 0,55 mm
Max. Anahtarlama frekansı	2.000 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	2 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriya kalan dalgalanma	+/- 20 %
Boşta çalışma akımı	≤ 10 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-pinli M12x1 Erkek soket
Büyükklük	M18x1
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Sıkma torku	20 Nm
Montaj şekli	bir hizada
Ürün ağırlığı	43 g
Malzeme, muhafaza	Pirinç PBTP Nikel kaplı
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP67
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlilik sınıfı	3