



Yaklaşım sensörül Silindir Sensörü SIEN-M18NB-NO-S-L

Ürün numarası: 150429

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Karşılık geldiği norm | EN 60947-5-2 |
| Ruhsat | RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL) |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Nominal anahtarlama mesafesi | 8 mm |
| Garantili anahtarlama mesafesi | 6.48 mm |
| Azaltma faktörleri | Alüminyum = 0,5 Paslanmaz çelik parça 18/8 = 0,8 Bakır = 0,4 Pirinç = 0,5 Çelik parça 37 = 1,0 |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...70 °C |
| Tekrarlama hassasiyeti | 0.4 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN |
| Anahtarlama elemanı işlevi | Normalde kapalı kontak |
| Histeresis | 0.88 mm |
| Maks. anahtarlama frekansı | 2000 hz |
| Maks. çıkış akımı | 200 mA |
| Gerilim düşüşü | 2 V |
| Kısa devre dayanımı | saat ayarı |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 V...30 V |
| Artakalan dalgalanma | +/- 20 % |
| Boşta çalışma akımı | 10 mA |
| Ters polarite koruması | tüm elektrik bağlantıları için |
| Elektrik bağlantısı | 3 kutuplu M12x1 Soket |
| Boyut | M18x1 |
| Montaj türü | kilit somunu ile aynı hizada değil |
| Sıkma torku | 20 Nm |
| Ürün ağırlığı | 40 Gram |

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Gövde malzemesi | Pirinç PBTP nikel kaplı |
| Anahtarlama durumu göstergesi | Sarı LED |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...70 °C |
| Koruma türü | IP67 |
| Aşırı gerilim direnci | 0.8 kV |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Ek sensör bilgilerinin seçimi | standart anahtarlama mesafesi ile |
| Elektrik çıkışı | NPN |
| Sensör modeli seçimi | Standart |