



Pozisyon sensörü SIEH-M12B-PO-K-L

Ürün numarası: 150454

FESTO

endüktif, büyük anahtarlama mesafesi için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uygun olduğu standart | EN 60947-5-2 |
| Müsaade edilebilirlik | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Nominal anahtarlama mesafesi | 4 mm |
| Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi | 3,24 mm |
| Redüksiyon faktörleri | Alüminyum = 0,4 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,8 Bakır = 0,4 Pirinç = 0,5 Çelik St 37 = 1,0 |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 70 °C |
| Sabit koşullarda tekrarlamaya hassasiyeti | 0,2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde kapalı kontakt |
| Histerezis | ≤ 0,36 mm |
| Max. Anahtarlama frekansı | 2.500 Hz |
| Max. Çıkış akımı | 200 mA |
| Gerilim düşmesi | ≤ 2 V |
| Endüktif koruyucu devre | Entegre edilmiş |
| Kısa devre korumalı | Darbeli |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 ... 30 V |
| Geriya kalan dalgalanma | ± 10% |
| Boşta çalışma akımı | ≤ 10 mA |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Malzeme, kablo kılıfı | TPE-U(PUR) |
| Büyükklük | M12 |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Montaj şekli | bir hizada |
| Ürün ağırlığı | 110 g |
| Malzeme, muhafaza | Pirinç PBTP Nikel kaplı |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |