


Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SIES-V3B-PS-S-L

Ürün numarası: 150491

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Nominal anahtarlama mesafesi	2 mm
Garantili anahtarlama mesafesi	1.6 mm
Azaltma faktörleri	Alüminyum = 0,45 Paslanmaz çelik parça 18/8 = 0,7 Bakır = 0,3 Pirinç = 0,5 Çelik parça 37 = 1,0
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.1 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Maks. anahtarlama frekansı	1200 hz
Maks. anahtarlama frekansı DC	1200 hz
Sıcaklığa bağlı olarak maksimum çıkış akımı	≤ 50 ° C'de 200 mA ≤ 85 ° C'de 150 mA
Gerilim düşüşü	3.2 V
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Boşta çalışma akımı	30 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu M8x1 Soket
Boyut	15x20x30 mm
Montaj türü	geçiş deliği ile aynı hizada
Ürün ağırlığı	120 Gram
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED

Özellik	Değer
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ek sensör bilgilerinin seçimi	Özel tasarım
Elektrik çıkışı	PNP
Sensör modeli seçimi	Standart