


Sıkıştırma modülü EV-32-5

Ürün numarası: 150685

FESTO

Geri gelme fonksiyonlu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Germe yüzeyi	Ø 32
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili
Mpa işletim basıncı	≤ 0,6 MPa
Çalışma basıncı	≤ 6 bar ≤ 87 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	34 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, membran	TPE-U(PU)