

Montaj rayı SLZS-40- -

Ürün numarası: 150919

FESTO

Rayın toplam uzunluğu 230 mm artı stroktur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yaklaşım sensörü için T kanal
Maks. profil uzunluğu	2.800 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Sensör rayı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Geçiş delikli ve vidalı
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı çelik