



# tek yönlü akış kontrol valfleri

## GRLA-M5-PK-3-B

Ürün numarası: 151161

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	M5
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	83 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	72 ... 83 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Gerі dönüş yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	120 ... 140 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal genişlik	2 mm
Max. Sıkma torku	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	10 g
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, ayar vidası	Pirinç
Malzeme, döner bağlantı	Çinko pres döküm