


Tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-M5-RS-B

Ürün numarası: 151163

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	95 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi	76 l/min...95 l/min
Çalışma basıncı	0.2 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	169 l/min
Geri dönüşüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi	135 l/min...170 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal genişlik	2 mm
Maks. sıkma torku	1.5 Nm
Ürün ağırlığı	12 Gram

Özellik	Değer
Vida dişli muylu malzemesi	nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm