



# tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-1/8-PK-3-B

Ürün numarası: 151166

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Valf fonksiyonu   | Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu        |
| Pnömatik bağlantı 1   | PK-3 rakor somunu ile                                    |
| Pnömatik bağlantı 2   | G1/8   |
| Ayarlama elemanı  | Yarık başlı vida   |
| Bağlantı şekli  | vidalanabilir  |
| Kısma yönündeki standart nominal debi                                   | 110 l/min  |
| Çek valf yönündeki standart nominal debi                                | 100 ... 110 l/min  |
| Çevre sıcaklığı   | -10 ... 60 °C  |
| Denizcilik sınıflandırması  | Bkz. sertifika   |
| Montaj pozisyonu  | istenildiği gibi   |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı                                    | 0,3 ... 10 bar   |
| Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 162 l/min  |
| Gerі dönüş yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)         | 145 ... 165 l/min  |
| Kullanım havası   | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama                                | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Kullanım havası sıcaklığı   | -10 ... 60 °C  |
| Max. Sıkma torku  | 6 Nm   |
| Ürün ağırlığı   | 22 g   |
| Malzeme, vida dişli tapa  | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |
| Malzeme hakkında not  | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları  | NBR  |
| Malzeme, ayar vidası  | Pirinç   |
| Malzeme, döner bağlantı   | Çinko pres döküm   |