


## Kısmalı valf GRLO-M5-B

Ürün numarası: 151181

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısmalı fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısmalı yönünde standart anma debisi	95 l/min
Çalışma basıncı	0 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal genişlik	2 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kısmalı yönünde normal debi 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi)	169 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	1.5 Nm
Ürün ağırlığı	11 Gram
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç nikel kaplı

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm