


Tek yön kısma valfi

GRLZ-1/8-PK-4-RS-B

Ürün numarası: 151193

FESTO

Girişde kısma için, döner bağlantılı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Hava beslemesi için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı somunu ile PK-4
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	230 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	190 ... 240 l/min
Çalışma basıncı	0,3 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	360 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	295 ... 375 l/min
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	6 Nm
Ürün ağırlığı	25 g
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Pirinç
Döner bağlantı için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm