



tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLZ-1/4-PK-4-B

FESTO

Ürün numarası: 151196
Üretimden kalkacak ürün

Girişde kısma için, döner bağlantılı.
İmalattan kalkan tip, 2024'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Valf fonksiyonu | Hava beslemesi için tek yönlü hız ayar fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | somunlu çengel konnektör iç çapı 4 mm için |
| Pnömatik bağlantı 2 | Erkek dış G1/4 |
| Ayarlama elemanı | Yarık başlı vida |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir |
| Kısma yönündeki standart nominal debi | 260 l/min |
| Çek valf yönündeki standart nominal debi | 220 ... 260 l/min |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | 0,3 ... 10 bar |
| Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 370 l/min |
| Geri dönüş yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 315 ... 370 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Nominal genişlik | 6 mm |
| Max. Sıkma torku | 11 Nm |
| Ürün ağırlığı | 44 g |
| Malzeme, vida dişli tapa | İşlenmiş alüminyum alışıklı |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, ayar vidası | Pirinç |
| Malzeme, döner bağlantı | Çinko pres döküm |