

Tek yön kısma valfi

GRLZ-1/4-PK-6-RS-B

Ürün numarası: 151200

FESTO

Girişde kısma için, döner bağlantılı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Hava beslemesi için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	PK-6 rakor somunu ile
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	540 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	410 ... 585 l/min
Çalışma basıncı	0,3 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	840 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	635 ... 910 l/min
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	11 Nm
Ürün ağırlığı	45 g
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Pirinç
Döner bağlantı için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm