

Uzunluk Dengeleme Baęlantısı VAL-1/8-10

Ürün numarası: 151210

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yükseklik kompanzatörü vantuz tutucu	10 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Üst vakum baęlantısı
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	62 Gram
Montaj türü	M22x1,5 erkek diş ile
Vantuz sabitlemesi	G 1/8
Vakum portu	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Tutma braket malzemesi	Alüminyum POM yüksek alaşımli paslanmaz çelik