



Vakum emniyet valfi ISV-M5

Ürün numarası: 151217

FESTO

Bir gruptaki vantuz veya vantuzlardan vakum uygulanacak parça olmadığı zaman vakum kaybı olmasın diye vantuz veya vantuzlara bağlı vakumu keser.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükklük | M5 |
| Çıkarma palsı uygunluğu | ≤ 8 MPa |
| Üfleme fonksiyonu uygunluğu | 8 bar |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Mpa işletim basıncı | -95 ... 0 kPa |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 0 bar |
| -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) değerinde gerekli emiş oranı | 1 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 4 g |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir |
| Pnömatik bağlantı 1 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 2 | M5 |
| Malzeme, filtre | Sinterbronz |
| Malzeme, muhafaza | Yüksek alışımli çelik |