


Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SMEO-4U-S-LED-24 B

Ürün numarası: 151526

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	yuvarlak
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Ölçüm prensibi	manyetik Reed
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.2 mm
Anahtarlama çıkışı	iki kutuplu temasa dayalı
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Açma süresi	0.5 ms
Kapanma zamanı	0.03 ms
Maks. anahtarlama frekansı	800 hz
Maks. çıkış akımı	500 mA
Maks. anahtarlama kapasitesi DC	10 W
Endüktif koruyucu devre	MZ, MY, ME bobinlerine uyarlanmıştır
Kısa devre dayanımı	hayır
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...27 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Ters polarite koruması	hayır
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Montaj türü	aksesuarlarla
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	6 Gram
Gövde malzemesi	PET
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L