


Çatallı flans SNGL-40

Ürün numarası: 151528
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

DNG, DNGU silindirleri için, uygun yer bağlantısı LSNG, LSNSG.
İmalattan kalkan tip. 2014'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	40
Uygun olduğu standart	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Ürün ağırlığı	106 g
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Malzeme bilgisi, Montaj	Alüminyum pres döküm
Yatak için malzeme bilgisi	Plastik
Vida için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı