



tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLA-3/8-NPT-B

Ürün numarası: 151555

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,3 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, içi boş vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, ayar vidası	Pirinç
Malzeme, somun	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, döner bağlantı	Çinko pres döküm