



tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-10-UNF-B

Ürün numarası: 151572

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	10-32 UNF-2B
Pnömatik bağlantı 2	10-32 UNF-2A
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal genişlik	2 mm
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun