


# Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SMEO-1-LED-24-K5-B

Ürün numarası: 151672

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok yapı türü
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Pozisyon
Ölçüm prensibi	manyetik Reed
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.2 mm
Anahtarlama çıkışı	iki kutuplu temasa dayalı
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Açma süresi	0.5 ms
Maks. anahtarlama frekansı	500 hz
Maks. çıkış akımı	1 A
Maks. anahtarlama gücü AC	27 AK
Maks. anahtarlama kapasitesi DC	27 W
Kısa devre dayanımı	hayır
Aşırı yük dayanımı	mevcut değil
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 V...27 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...27 V
Ters polarite koruması	hayır
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Çıkış yönü bağlantı	uzunlamasına
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo kılıfının rengi	gri
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Montaj türü	aksesuarlarla
Montaj konumu	herhangi bir

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	130 Gram
Gövde rengi	siyah
Gövde malzemesi	Epoksi reçine PET takviyeli Çelik
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L