


Lambali sızdırmazlık elemanı MV-LD-230

Ürün numarası: 151716

FESTO

MV bobinli valfler için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Ürün ağırlığı	1,6 g
Elektriksel bağlantı	Kare yapı, MSV DIN EN 175301-803 e göre Tasarım B
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Koruyucu topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Nominal güç, ışıklı conta	0,33 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Kirlilik sınıfı	3
Gövde için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)