


Lambalı sızdırmazlık elemanı MEB-LD-12-24DC

Ürün numarası: 151717

FESTO

MEB-valfleri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konum göstergesi	LED
Bağlantı şekli	Merkezi M2,5 vida ile bobinli valf üzerine
Ürün ağırlığı	0,6 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca DIN EN 175301-803 e göre Kare yapı, MSEB
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 24 V
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Nominal güç, ışıklı conta	0,05 W
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	TPE-U(PU)
Renk	saydam