


Kaplin soketi (diři)

KDMS6-1/4-A

Ürün numarası: 151776

FESTO

Otomatik kapanır, ISO 4414' e uygun emniyetli bağlantı için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8 mm
Basınç göstergesi	optik
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 12 bar
Standart nominal debi	1.742 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	9,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 15 %
Ürün ağırlığı	167 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4