


Kaplin soketi (diři)

KDMS6-3/8-A

Ürün numarası: 151777

FESTO

Otomatik kapanır, ISO 4414' e uygun emniyetli bağlantı için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	10 mm
Basınç göstergesi	optik
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 12 bar
Standart nominal debi	1,917 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	21,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 15 %
Ürün ağırlığı	170 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8