


# Doğrusal tahrik DGO-12- -P-A-B

Ürün numarası: 15221

FESTO

Temassız algılama için, mıknatıslı kavrama düzeni.



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Strok   | 10 ... 1.200 mm  |
| Piston çapı   | 12 mm  |
| Yastıklama  | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları         |
| Montaj pozisyonu  | istenildiği gibi   |
| Sürücü prensibi   | kuvvetli kapama (mıknatıs)                               |
| Konum algılama  | Yaklaşım sensörü için                                    |
| Çalışma basıncı   | 2 ... 7 bar  |
| Çalışma şekli   | çift etkili  |
| Kullanım havası   | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama                    | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu  | VDMA24364-B2-L   |
| Çevre sıcaklığı   | -20 ... 60 °C  |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş      | 68 N   |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış | 68 N   |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle                           | 2 g  |
| 0 mm strokda ana ağırlık                                    | 320 g  |
| Pnömatik bağlantı   | M5   |
| Malzeme, kapak  | Alüminyum  |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları                            | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Malzeme, muhafaza   | Yüksek alımlı çelik                                      |