


# Doğrusal tahrik DGO-20- -PPV-A-B

Ürün numarası: 15223

FESTO

Temassız algılama için, mıknatıslı kavrama düzeni.



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 3.000 mm
Piston çapı	20 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Sürücü prensibi	kuvvetli kapama (mıknatıs)
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1,6 ... 7 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Yastıklama boyu	17 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	188 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	188 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	4 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.000 g
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Yüksek alımlı çelik