


# Doğrusal tahrik DGO-1/2"- -P-A-B

Ürün numarası: 15227

FESTO

Temassız algılama için, milsiz, mıknatıslı kavrama düzeni.  
Old part no. 13003431



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 ... 157 "
Piston çapı	1/2"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Yatak	Kaymalı yatak
Çalışma basıncı	2 ... 7 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	68 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	68 N
Pnömatik bağlantı	10-32 UNF-2B