


Lineer aktuatörLineer silindir DGO-3/4"" - -PPV-A-B

Ürün numarası: 15229

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 İNÇ...157 İNÇ
Piston çapı	3/4 ""
Sönümlleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme
Kılavuz	Kayar yatak
Birlikte götürme prensibi	zorla kilitlenen (mıknatıs)
Çalışma basıncı	1.6 Bar...7 Bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	17 mm
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT