


Doğrusal tahrik DGO-1"- -PPV-A-B


Ürün numarası: 15230

FESTO

Temassız algılama için, milsiz, mıknatıslı kavrama düzeni.



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,04 ... 157 "
Piston çapı	1"
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Yatak	Kaymalı yatak
Sürücü prensibi	kuvvetli kapama (mıknatıs)
Çalışma basıncı	1,5 ... 7 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Yastıklama boyu	19 mm
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT