

Plastik hortum

PU-1/4-B-BL

Ürün numarası: 15276

FESTO

CN- ve CK- tipi rakor bağlantıları için, özellikle esnek ve kırılmalara karşı dayanıklı, polyurethane (Gıda sektörü için uygun değildir).

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Maximum basınç değeri maximum sıcaklıkta müsaade edilir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|------------------|
| Dış çap | 6,35 mm |
| Bending radius relevant for flow rate | 22 mm |
| İç çap | 4 mm |
| Temperature dependent operating pressure | -0,95 ... 10 bar |
| Çevre sıcaklığı | -30 ... 60 °C |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı | 0,024 kg/m |
| Renk | mavi |