

Yoğuşma suyu çıkışı WA-2

Ürün numarası: 152810

FESTO

otomatik



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	mekanik
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Yardımcı el kumanda	İtme
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Harici, mekanik, tam otomatik
Ölçme değeri	Dolma seviyesi
Valf fonksiyonu	2/2 açık, tek durumlu
Çalışma basıncı	1,5 ... 14 bar
Kullanım havası	Su
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	92 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Su boşatma bağlantısı	PK-4
Pnömatik bağlantı	M9
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı