


Otomatik bağlantı rakoru QS-1/8-8

Ürün numarası: 153004

★ Temel ürün gamı

dış altıgen erkek dış.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	6 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	7 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	14 g
Bağlantı şekli	Altıgen köşe SW14
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/8
Pnömatik bağlantı 2	8 mm hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik